

Technische Information / Datenblatt

SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO

Materialnummer: 275 274 150

Anschlussenerweiterung Hybrid-Feldbussteckverbinder
für 24 V DC Ein- / Ausgang und Bus Ein- / Ausgang



Lieferumfang

1 x	Adapterplatte mit Dichtung
1 x	Abstandhalter mit Dichtung
2 x	Anbaugehäuse HAN 3A mit Kunststoffkappe
1 x	Stifteinsatz (M) HAN-Brid CU
1 x	Buchseinsatz (F) HAN-Brid CU
1 x	Kabelsatz



Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Anschluss und Weiterleitung (Durchschleifen) von einer externen 24V DC Steuerspannung sowie einer Feldbusverbindung. Es stehen 4 elektrische Kontakte (+PE) sowie 2 Kontakte für geschirmte Zweidrahtleitungen zur Verfügung.



Anschlussenerweiterung				SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO	
1.0	Erstausgabe / first issue	2014	Rck	TI 275274150	DE
Version	Änderung	Ausgabe	Name	Dokument	Sprache

Technische Daten

Steckertyp	HAN-BRID CU (Buchse)
Kontaktanzahl	4 +PE
Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm ²
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	50 V
Kontakteinsatz	Buchse
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65

Steckertyp	HAN-BRID CU (Stift)
Kontaktanzahl	4 +PE
Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm ²
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	50 V
Kontakteinsatz	Stift
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65

Anschlüsse

HAN-BRID CU PIN	Potential	SK 135E ... 175E Klemme	SK 180E ... 190E Klemme	SK 2xxE Klemme
1	24V	44	44	44
2	GND	40	40	40
3		T14 Diskrete Klemmstelle 1		
4		T14 Diskrete Klemmstelle 2		
A	PBR-A	77	77	77
B	PBR-B	78	78	78
PE	PE	PE	PE	PE

Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

Hybrid-Feldbussteckverbinder HAN-BRID CU (Stift) – (Gegenstück zur angebauten Buchse)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3A	Harting	z.B. Harting Bestellnummer: 19 20 003 1440
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	HAN-BRID Stifteinsatz	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 006 2694
1 x	Kabelverschraubung SKINDICHT SKZ-M M20 x 1,5, 13-15 mm	LAPP Kabel	52106830

Hybrid-Feldbussteckverbinder HAN-BRID CU (Buchse) – (Gegenstück zum angebauten Stecker)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3A	Harting	z.B. Harting Bestellnummer: 19 20 003 1440
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	HAN-BRID Buchseneinsatz	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 006 2794
1 x	Kabelverschraubung SKINDICHT SKZ-M M20 x 1,5, 13-15 mm	LAPP Kabel	52106830

Weiterführende Dokumentationen und Software (www.nord.com)

Dokument	Bezeichnung
BU 0135	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
BU 0180	Handbuch Frequenzumrichter für SK 180E, SK 190E
BU 0200	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE