

# Variateur de fréquence pour des applications décentralisées

NORDAC BASE Série SK 180E



## Pour les exigences standard NORDAC *BASE*, Série SK 180E



NORDAC BASE

#### NORDAC BASE

Les avantages de l'utilisation d'un variateur de fréquence pour la régulation d'un moteur électrique sont évidents. Outre les fonctions de base typiques telles que la régulation de la vitesse et la communication avec des commandes par bus, les variateurs de fréquence modernes offrent également des fonctions de positionnement autonome et prenant en charge des fonctions de sécurité.

Les nombreuses applications sont toutefois loin d'exploiter tout le potentiel de la grande diversité de fonctions des variateurs de fréquence. Afin de répondre aux applications d'entraînement simples, NORD a développé un variateur de fréquence compact. Celuici est basé sur les fonctions essentielles dans les secteurs des pompes et de la manutention (régulation PI / de la vitesse, économie d'énergie, communication avec le matériel périphérique) et permet de réaliser des économies importantes, et ce, dès l'acquisition de l'entraînement.

- Toutes les fonctions d'entraînement courantes
- Courant de fuite <16 mA</p>
- Structure des paramètres identique aux autres gammes
- Fonctionnement autonome (bloc d'alimentation 24 V intégré)
- > 3 entrée digitales et 2 sorties digitales
- 2 entrées analogiques (utilisables au choix pour des valeurs de consigne en courant ou en tension, configuration possible également en tant qu'entrées digitales, par ex. des sondes)
- 4 jeux de paramètres, commutables en ligne
- Régulateur de processus / régulateur Pl
- Économie d'énergie "Ajustement automatique magnétique"



#### En option

- Interface AS intégrée
- Modules pour l'intégration aux bus courants
- Modules d'E/S
- Connectique par fiches (par ex. Harting HAN 10E)
- Variante pour ATEX zone 22 3D
- Différentes options de commande (consoles de commutation, de potentiomètre ou de paramétrage)

#### Fonctions d'économie d'énergie

- Ajustement automatique magnétique pour applications de pompe/ventilateur
- Économies d'énergie élevées
- Réglage simple par le biais de paramètres

#### Filtre réseau CEM Catégorie C1 (classe B)

- ▶ Dans tous les appareils 230V/400V, un filtre réseau est intégré.
- Idéal également pour des applications en zone résidentielle, en respectant la catégorie C1 (dans le cas du montage sur moteur) ou la catégorie C2 (dans le cas d'un montage mural jusqu'à 5 m de longueur de câble moteur)
- ► En raison du courant de fuite faible (< 16 mA) pour le fonctionnement sur des disjoncteurs différentiels réagissant à tous les types de courants, ce filtre est approprié pour la protection des personnes

Régulateur de processus, régulateur Pl

- ▶ Tous les appareils NORDAC BASE ont des entrées analogiques intégrées.
- Composantes P et I réglables individuellement
- Régulation de haute qualité.

## Polyvalence et durabilité Pour les systèmes d'automatisation modernes



Les systèmes d'automatisation modernes ont des exigences extrêmement variées, pour lesquelles le système de bus adapté et les composants d'entraînement appropriés doivent être choisis afin de garantir une réalisation rentable.

L'interface AS est une solution de premier niveau qui permet une mise en réseau de capteurs et actionneurs binaires. Pour ce domaine sensible aux coûts, un modèle spécial (SK 190E) est disponible dans le cas de NORDAC BASE et offre une solution adéquate grâce à une interface AS intégrée.

La tension d'alimentation (puissance) est effectuée séparément par le biais de bornes correspondantes. La tension de commande du variateur de fréquence est générée par un bloc d'alimentation intégré. À cet effet, un câble AUX supplémentaire (noir) n'est plus nécessaire.

#### Disponible dans SK 190E





Interface AS





Appareil SK	190E
Profil d'esclave	S-7.A.
Type d'esclave	A/B-Slave
Tension de commande	Bloc d'alimentation interne
Entrées / sorties	4/4
Configuration via les paramètres	•

## Normes et homologations

Tous les appareils de la série complète correspondent aux normes et directives énumérées ci-après.

Homologations	Directive		Normes appliquées	Certificats	Identification
CE	Basse tension	2014/35/EU	EN 61800-5-1	C310400	
(Union européenne)	EMC	2014/30/EU	EN 60529 EN 61800-3	C310401	
	RoHS	2011/65/EU	EN 63000		CE
	Directive déléguée (EU)	2015/863	EN 61800-9-1 EN 61800-9-2		
	Écoconception	2009/125/EG			
	Règlement relatit l'écoconception (				
UL (USA)			UL 61800-5-1	E171342	
CSA (Canada)			C22.2 No. 274-13	E171342	LISTED
RCM (Australie)	F2018L00028		EN 61800-3	133520966	
EAC (Eurasie)	TR CU 004/2011 TR CU 020/2011		IEC 61800-5-1 IEC 61800-3	<b>EAЭC</b> N RU Д-DE. HB27.B.02730/20	
UkrSEPRO (Ukraine)			EN 61800-5-1 EN 60529 EN 61800-3 EN 63000 EN 60947-1 EN 60947-4 EN 61558-1 EN 50581	C311900	<b>(</b>
UKCA (United Kingdom)			EN 61800-5-1 EN 60529 EN 61800-3 EN 63000 EN 61800-9-1 EN 61800-9-2	C350400, C350401	CA




Les appareils configurés et autorisés pour l'utilisation dans un environnement à risque d'explosion sont conformes aux directives et normes suivantes.

Homologations	Directive		Normes appliquées	Certificats	Identification
CE	ATEX	2014/34/EU	EN 60079-0	C432410	
(Union européenne)	Basse tension	2014/35/EU	EN 60079-31	0.020	
	EMC	2014/30/EU	EN 61800-5-1 EN 60529 EN 61800-3 EN 63000 EN 61800-9-1 EN 61800-9-2		
	RoHS	2011/65/EU			
	Directive déléguée (EU)	2015/863			<b>(€</b> ⟨£x⟩
	Écoconception	2009/125/EG			
	Règlement relatif				

## Codes de type

## Variateur de fréquence



(...) options uniquement indiquées au besoin.



## Systèmes d'entraînement conformes à ATEX zone 22 3D

NORDAC *BASE* peut être modifié pour fonctionner dans un environnement à risque d'explosion.

Ainsi, nous vous permettons d'utiliser aussi le variateur de fréquence directement dans une zone de danger (ATEX 22-3D). Les avantages sont clairs :

- unité d'entraînement compacte
- absence de dispositifs de protection contraignants
- pas de câbles moteur
- CEM optimale
- caractéristiques de 50 Hz / 87 Hz autorisées
- plage de régulation jusqu'à 100 Hz ou 3000 tr/min

Selon le domaine d'application (poussières conductrices ou non), la modification comprend entre autres le remplacement du couvercle de diagnostic transparent par une variante en aluminium et en verre.

Il convient de noter que le fonctionnement de l'appareil est possible dans la zone de danger uniquement avec des accessoires pouvant être intégrés (modules SK CU4, résistances de freinage internes) ou spécialement autorisés (potentiomètre ATEX "SK ATX-POT").

Les modules SK TU4 présentent des exceptions qui sont décrites de façon détaillée dans le manuel de l'appareil. Des accessoires supplémentaires (par ex. résistances de freinage externes, fiches) ne sont pas autorisés pour le fonctionnement dans la zone de danger.



#### **Homologations**

- ▶ Selon 2014/34/UE
- ATEX zone 22 3D
  - ▶ Exécution pour poussières non conductrices : IP55
  - ▶ Exécution pour poussières conductrices : IP66

#### Disponible dans tous les appareils



## L'équipe au complet Récapitulatif de toutes les variantes d'appareils

	SK 180E	SK 190E
	Tailles 1+2 0,25 - 2,2 kW	Tailles 1+2 0,25 - 2,2 kW
Montage moteur et montage mural possibles 1	•	•
Bus d'énergie - transmission en boucle des circuits d'alimentation réseau <sup>2</sup>	•	•
Bus de communication pour différents appareils <sup>2</sup>	•	•
Régulation vectorielle du courant en boucle ouverte (régulation ISD)	•	•
Hacheur de freinage (résistance de freinage en option) (à partir de la taille 2)	•	•
Interface de diagnostic RS232, RS485	•	•
4 jeux de paramètres commutables	•	•
Paramètres prédéfinis avec des valeurs standard	•	•
Calcul automatique des données moteur	•	•
Fonctions d'économie d'énergie, rendement optimisé en mode de charge partielle	•	•
CEM - Filtre réseau conforme à EN 61800-3 intégré, catégorie C2 à 5 m câble moteur, catégorie C1 pour montage moteur	•	•
Fonctions de surveillance complètes	•	•
Moniteur de charge	•	•
Régulateur de processus / Régulateur PI	•	•
Prozessregler / Tänzerregelung	•	•
Fonctionnement de moteurs synchrones IE4 (PMSM)	•	•
Adaptation pour le fonctionnement sur le réseau IT avec cavalier	•	•
Raccordement à tous les systèmes de bus courants	•	•
Gestion du freinage pour frein d'arrêt mécanique	•	•
Fonctionnalité de levage	•	•
Interface AS intégrée	•	•
Bloc d'alimentation de 24 V pour l'alimentation de la carte de commande	0	•
Résistances de freinage internes / externes (taille 2)	•	•
Variantes de commutateurs et de potentiomètres	•	•
Fiches pour la connexion de câbles de commande, moteur et de réseau	•	•
Steckverbinder zum Anschluss von Steuer-, Motor- und Netzkabeln	•	•
1 Mantaga mural - Mit da mantaga mural réusai	D: "II /'	

¹ Montage mural : Kit de montage mural réussi Montage moteur : éventuellement adaptateur nécessaire pour la connexion sur la boîte à bornes du moteur


- Disponible en série
- En option
- Non disponible


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Connexion directe sur le bornier ou via la fiche système

## Les organes sensoriels raccords de commande sur le variateur de fréquence



	SK 180E	SK 190E
	Tailles 1 + 2 0,25 - 2,2 kW	
Nombre d'entrées digitales (DIN)	3	3
Nombre de sorties digitales (DOUT)	2	2
Nombre de sorties digitales (DOUT) Nombre d'entrées analogiques (AIN) 1	2	2
TF (PTC)	•	•
RS485 / RS232 RJ12	•	•
Raccordement des bornes AS-I	O	•
	Nombre de sorties digitales (DOUT)  Nombre d'entrées analogiques (AIN) <sup>1</sup> TF (PTC)  RS485 / RS232 RJ12	Nombre d'entrées digitales (DIN)  Nombre de sorties digitales (DOUT)  Nombre d'entrées analogiques (AIN) 1  2  TF (PTC)  RS485 / RS232 RJ12





Communication

### Remarque

Des modules optionnels permettent de compléter les bornes de commande (E/S, gestion du freinage).

#### Le cockpit d'état et de diagnostic

Derrière les raccords à vis transparents se trouvent l'interface RJ12 pour la connexion d'un outil de diagnostic et de paramétrage (par ex. PC avec le logiciel NORDCON, ParameterBox). Dans le cadre d'une mise en service ou d'une intervention de l'assistance, une analyse côté logiciel, un diagnostic, un paramétrage et une surveillance de l'entraînement sont ainsi possibles.

Outre les affichages de fonctionnement et de disponibilité, les DEL indiquent le degré de surcharge actuel, les avertissements et les messages d'erreur de manière codée.




## Variateur de fréquence NORDAC BASE $1\sim110\dots120\,V$ , 1 / $3\sim200\dots240\,V$ et $3\sim380\dots400\,V$

Fréquence de sortie	0,0 400,0 Hz		Type de protection		option, Type NEMA 1	
Fréquence de hachage	3,0 16,0 kHz			•	(classifications NEMA supérieures sur demande)	
Capacité de surcharge typique	150 % pendant 6 200 % pendant 3		Régulation et comm	ande Régulation ve	ectorielle du courant sans ; caractéristique U/f	
Classe d'efficacité énergétique	IE2			linéaire	, ouractoriolique o/1	
Rendement du variateur de fréquence	> 95 %		Surveillance de la température du mot	Moteur I <sup>2</sup> t eur Sonde CTP /	interrupteur bimétal	
Température ambiante	-25 °C +40 °C (( -25 °C +50 °C ((	,	Courant de fuite	< 16 mA		
Variateur de fréquence	Puissance nom	inale du moteur	Courant nominal de sortie			
SK 180E	230 V [kW]	240 V [hp]	rms [A]	Tension réseau	Tension de sortie	
-250-112-0 (-C)	0,25	1/3	1,7			
-370-112-0 (-C)	0,37	1/2	2,1	1 ~ 110120 V	3 ~ CA	
-550-112-0 (-C)	0,55	3/4	3,0	-/+10 % 47 63 Hz	0 V jusqu'à deux fois la tension du réseau	
-750-112-0 (-C)	0,75	1	3,7			
Variateur de fréquence	Puissance nom	inale du moteur	Courant nominal de sortie			
SK 180E	230 V [kW]	240 V [hp]	rms [A]	Tension réseau	Tension de sortie	
-250-323-B (-C)	0,25	1/3	1,7			
-370-323-B (-C)	0,37	1/2	2,2	1/0 000 040 //	3 ~ CA 0 V jusqu'à la tension	
-550-323-B (-C)	0,55	3/4	3,0	1/3 ~ 200 240 V, -/+ 10 %		
-750-323-B (-C)	0,75	1	4,0	47 63 Hz	du réseau	
-111-323-B (-C)	1,1	1 1/2	5,5			
-151-323-B (-C)	1.5	2	7,0	3 ~ 200 240 V, -/+ 10 % 47 63 Hz	3 ~ CA 0 V jusqu'à la tension du réseau	
	Puissance nom	inale du moteur	Courant nominal			
Variateur de fréquence SK 180E	400 V [kW]	480 V [hp]	de sortie rms [A]	Tension réseau	Tension de sortie	
-250-340-B (-C)	0,25	1/3	1,2			
-370-340-B (-C)	0,37	1/2	1,5			
-550-340-B (-C)	0,55	3/4	1,7		0.00	
-750-340-B (-C)	0,75	1	2,3	3 ~ 380480 V, -20 % / +10 %,	3 ~ CA 0 V jusqu'à la tension	
-111-340-B (-C)	1,1	1 1/2	3,1	47 63 Hz	du réseau	
-151-340-B (-C)	1,5	2	4,0			
-221-340-B (-C)	2,2	3	5,5			



### Mesures IP66

- ▶ Pièces en aluminium enduites
- Circuits imprimés enduits
- Contrôle de pression négative
- Valve à membrane



Variateur de fréquence SK 180E	Poids [kg]	Dimensions (dimensions de l'enveloppe) L x l x h [mm]	Taille
-250-112-0 (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-370-112-0 (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-550-112-0 (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-750-112-0 (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
Variateur de fréquence SK 180E	Poids [kg]	Dimensions (dimensions de l'enveloppe) L x l x h [mm]	Taille
-250-323-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-370-323-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-550-323-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-750-323-B (-C)	4,1	254 x 165 x ca.123	2
-111-323-B (-C)	4,1	254 x 165 x ca.123	2
-151-323-B (-C)	4,1	254 x 165 x ca.123	2
Variateur de fréquence SK 180E	Poids [kg]	Dimensions (dimensions de l'enveloppe) L x l x h [mm]	Taille
-250-340-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-370-340-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-550-340-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-750-340-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-111-340-B (-C)	2,9	221 x 154 x ca.101	1
-151-340-B (-C)	4,1	254 x 165 x ca.123	2
-221-340-B (-C)	4,1	254 x 165 x ca.123	2

## Diverses possibilités de montage

#### Montage moteur

Le variateur de fréquence peut être directement monté sur l'embase de la boîte à bornes du moteur (motoréducteur) et forme ainsi une unité parfaite composée de l'entraînement avec sa régulation électronique. Avec un variateur monté directement sur le moteur, tous les avantages sont incomparables, en l'occurrence : les dimensions compactes de l'ensemble de l'entraînement, la mise à disposition pratiquement immédiate après le raccordement réseau grâce à la possibilité de configurer préalablement en usine l'unité d'entraînement, la CEM optimale avec des longueurs de câble courtes rendant inutile l'utilisation d'un câble moteur blindé.

Montage n	ıural
-----------	-------

Au lieu du montage moteur, l'appareil peut toutefois être installé près du moteur à l'aide d'un kit de montage mural disponible en option.

Selon les exigences de l'environnement, vous avez le choix entre différentes variantes.

#### 1er Modèle standard SK TIE4-WMK-1-K

Remarque : En raison du montage mural du variateur de fréquence, il manque par rapport au montage sur le moteur le courant d'air de refroidissement du moteur. Cela peut finir par entraîner des restrictions de puissance (derating) sur le variateur de fréquence.

#### 2e Modèle ATEX SK TIE4-WMK-1-EX

D'un point de vue fonctionnel, ce modèle est comparable au modèle standard, à la différence qu'il convient pour une utilisation dans un environnement explosif (ATEX - Zone 22 3D).

Désignation	Numéro d'article	variateur de fréquence <sup>1</sup> pour la taille de VF
SK TIE4-WMK-1-K	275 274 004	Tailles 1, 2
SK TIE4-WMK-1-EX	275 175 053	Tailles 1, 2
SK TIE4-WMK-TU <sup>2</sup>	275 274 002	Type: SK TU4-

- <sup>1</sup> Montage du kit de montage mural sous le démarreur du moteur
- <sup>2</sup> Montage du kit de montage mural sur l'unité de raccordement de l'interface technologique

## Variateur de fréquence en tant montage moteur ou mural





Désignation	Matériel d'exécution	Ventilateur intégré	Type de protection atteint	Poids [kg]	Dimensions (dimensions de l'enveloppe) L x l x h¹ [mm]	Remarques
SK TIE4-WMK-1-K	Plastique	0	IP66	0,2	205 x 95 x 5	le cas échéant, tenir compte du derating
SK TIE4-WMK-1-EX	Acier inoxydable	0	IP66	0,6	205 x 95 x 4	le cas échéant, tenir compte du derating
SK TIE4-WMK-TU	Acier inoxydable	0	IP66	0,4	155 x 85 x 3	

h = Augmentation de la hauteur totale de l'appareil, lorsque le kit de montage mural est installé




SK TIE4-WMK-1-EX





## Interface technologique sur NORDAC *BASE* ou montage mural



## Résistances de freinage (uniquement pour les appareils de taille 2) en modèle interne


### Résistances de freinage internes SK BRI4

Les résistances de freinage internes sont prévues pour des applications dans lesquelles peu de processus de freinage ou seulement des processus de freinage sporadiques et de courte durée (par ex. dispositifs de transport constant, dispositifs mélangeurs) sont escomptés. Elles permettent en outre l'application du variateur de fréquence dans un environnement dont l'espace est fortement limité ou à risque d'explosion.

Les résistances de freinage internes sont prévues pour être intégrées dans le variateur de fréquence de taille 2. Les appareils offrent suffisamment de place pour intégrer une résistance de freinage.

La puissance continue nominale est limitée à 25 % pour des raisons thermiques.

L'équipement avec une résistance de freinage doit être spécifié lors de la commande. Un montage ultérieur n'est pas possible.



	eur de fréquence DE / SK190E	Type de résistance	Numéro d'article	Résistance $[\Omega]$	Puissance continue <sup>1</sup> [W]	Absorption d'énergie <sup>2</sup> [kWs]
1/3~ 230 V	0,75 1,5 kW	SK BRI4-1-200-100	275 272 008	200	100 / 25 %	1,0
3~ 400 V	1,5 2,2 kW	SK BRI4-1-400-100	275 272 012	400	100 / 25 %	1,0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Réduction de la puissance continue de la résistance de freinage à 25 % de la puissance nominale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au max. une fois toutes les 10 s

## Résistances de freinage ((uniquement pour les appareils de taille 2) en modèle externe




Dimonoiono

### Résistances de freinage externes SK BRE4

Les résistances de freinage externes (IP67) sont prévues pour des applications dans lesquelles des processus de freinage prolongés (dispositifs de levage), fréquents (systèmes d'entraînement cadencés) ou intenses (applications de positionnement à haute dynamique) sont escomptés. Elles sont directement montées sur le variateur de fréquence. Elles peuvent en principe développer de hautes températures de surface (>70 °C), ce qui exclut l'application dans un environnement à risque d'explosion.

#### Remarque


Les résistances de freinage énumérées ici sont conçues pour des applications classiques avec des freinages occasionnels. En cas de doute ou pour les applications avec une puissance de freinage élevée (dispositifs de levage), nous recommandons une conception ciblée de la résistance de freinage requise. Pour cela, veuillez vous adresser directement au groupe NORD DRIVESYSTEMS.



	eur de fréquence 0E / SK190E	Type de résistance Numéro d'article	Résistance [Ω]	Puissance continue [W]	Absorption d'énergie¹ [kWs]	(dimensions de l'enveloppe) L x l x h [mm]
30 V	> 0,75 1,5 kW	SK BRE4-1-100-100 275 273 005	100	100	2,2	150 x 61 x 178
1/3~ 2		Ou bien : SK BRE4-2-100-200 275 273 105	100	200	4,4	255 x 61 x 178
400 V		SK BRE4-1-200-100 275 273 008	200	100	2,2	150 x 61 x 178
3~ 4		Ou bien : SK BRE4-2-200-200 275 273 108	200	200	4,4	255 x 61 x 178

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au max. une fois toutes les 120 s

## **Accessoires**





Vous trouverez ci-après une série d'équipements accessoires pouvant être utilisés pour différentes séries. Toutefois, cela concerne en priorité nos appareils décentralisés des séries NORDAC *LINK*, NORDAC *ON*, NORDAC *FLEX*, NORDAC *BASE* et NORDAC *START*.

Commande et paramétrage		io:
	Page18	
Interfaces pour la communication	Dogo 21	tab
	Page 21	
Blocs d'alimentation 24 V Potentiomètre, commutateur, convertisseur de signaux et plus	Page 26	
Fiche système pour les branchements électriques et de commande		Carlina Carlo
	Page 30	
Technique de raccordement Câble		
	Page 34	. Can II

## Commande et paramétrage Consoles / logiciels de commande et de paramétrage

	Remarques
	Description
Désignation	Numéro d'article



275281614 ParameterBox 4 6 1 SK PAR-5H

SimpleControlBox

SK CSX-3H

275 281 013

Commande et paramétrage, LCD (éclairé), affichage à texte clair en 14 langues, connexion directe de 5 appareils maximum, mémoire pour cinq ensembles communication via le RS485, câble de raccordement de 1,5 m compris. Portatif, convient au montage dans une porte d'armoire électrique. IP54 de données de l'appareil, panneau de commande à touches pratique,

de données avec NORDCON STUDIO, (nécessite un p. ex. numéro d'article : 275292100) alimentation Raccordement à un PC (USB 2.0) pour l'échange câble de raccordement du commerce « USB-C », électrique, p. ex. directement via le variateur de réquence ou le PC

alimentation par ex. directement via le variateur de Caractéristiques électriques : 4,5 ... 30 V CC / 1,3 W,

Convient pour la commande et le paramétrage, affichage à quatre chiffres et

affichage 7 segments, commande directe d'un appareil, panneau de commande à touches pratique, câble de connexion de 2 m inclus. Manuel, IP54

4,5 ... 30 V DC / 1,3 W, alimentation par ex. directement via un variateur de fréquence montage dans une armoire Caractéristiques électriques : électrique



Convient pour la commande et le paramétrage, affichage à 4 chiffres et 7 SimpleControlBox 275 281 413 SK CSX-3E

panneau de commande à touches pratique, à monter dans la porte d'une armoire de électrique. segments, commande directe d'un appareil



O Non disponible Disponible en série



Remarques				Caractéristiques électriques : 19,2 28,8 V CC, 35 mA, alimentation par ex. directement via le variateur de fréquence, communication via RS485 ou la liaison E/S
Description	NORDAC <i>CONTROL I/</i> O Convient pour tester les E/S analogiques et digitales. SK TIE5-CIO Version portative, IP20 278910150 Version portative, IP20	Potentiomètre 0 100 % (0 10 V), Commutateur gauche/ARRETIDroite, avec câble de raccordement 3 m. Portatif, montage mural, IP66	Approprié pour la commande, potentiomètre 0 100 % (0 10 V), commutateur gauchelARRÊTIDroite, câble de connexion de 20 m, portatif, montage mural, IP66.	Convient pour la commande et le paramétrage, affichage à quatre chiffres et 7 segments, commande directe d'un appareil, 3 modes de fonctionnement, panneau de commande à touches pratique. Portatif, montage mural, IP54
Désignation Numéro d'article	NORDAC <i>CONTROL IV</i> SK TIE5-CIO 278910150	Console de commande SK POT1-1 278 910 120	Console de commande SK POT1-2 278 910 140	SimpleSetpointBox SK SSX-3A 275 281 513
				0

Description Numéro d'article Désignation



Câble adaptateur

278910240 RJ12-SUB-D9

Pour la connexion du variateur de fréquence à l'interface série d'un PC via SUB-D9

Remarques

Longueur: env. 3 m



Kit de connexion SK TIE4-RS232-275 274 604

Pour la connexion du variateur de fréquence à l'interface série d'un PC via USB

RJ12-SUB-D9 et du convertisseur RS232 sur USB composé du câble adaptateur Longueur: env. 3 m + 0,5 m



commande et de oaramétrage Logiciel de NORDCON

service et l'analyse des erreurs de fonctionnement de l'entraînement NORD. Logiciel pour la commande et le paramétrage ainsi que l'aide à la mise en Noms des paramètres disponibles en 14 langues

Téléchargement gratuit : www.nord.com



**Slé Bluetooth** ACCESS BT NORDAC

interface pour la mise en place d'une connexion sans fil via Bluetooth vers un appareil mobile (par ex. tablette ou smartphone) SK TIE5-BT-STICK 275 900 120

LAPPLI NORDCON du logiciel NORDCON pour les appareils mobiles permet une NORDCON APP disponible gratuitement pour Android et i0S commande et un paramétrage intelligents, ainsi que l'assistance à la mise en

service et à l'analyse des pannes du système électronique d'entraînement de la marque NORD.

O Non disponible Disponible en série

<sup>1</sup> uniquement pour NORDAC PRO, série SK530P/SK550P

## Interfaces pour la communication Extensions bus de terrain



O Non disponible

Disponible en série

Remarques		Vitesse de transmission :	Vitesse de transmission: 12 Mbauds maximum Protocole: DPV 0 et DPV 1 Modules SK TU4 avec unité de raccordement correspondante SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C 1 Mbauds maximum Protocole: DS 301 et DS 402 Modules SK TU4 avec unité de raccordement correspondante SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C									
Description	Interface en tant que passerelle pour la connexion directe de maximum 4 appareils sur un bus de terrain de type PROFIBUS DP®.  Connexion des signaux digitaux alternativement via des connecteurs ronds M12 situés à l'avant (modules M12 uniquement).  Interface en tant que passerelle pour la connexion directe de maximum quatre appareils sur un bus de terrain de type CANopen®.  Connexion des signaux digitaux alternativement via des connecteurs ronds M12 situés à l'avant (modules M12 uniquement).											
Nombre d'ent- rées/sorties	n potrácio divitalos	८ नातिस्थ पाप्राप्तास्थ		4 entrées digitales	2 sorties digitales		O ontráno dinitalos	ट नारा हुंच्य पायुराबाहरू		4 entrées digitales	2 sorties digitales	
Type de protection	IP20	IP20	IP55	100 July 1	P55	IP66	IP20	IP20	P55	Be6	P55	P66
Apparent / éloigné	0	0	•	•	•	•	0	0	•	•	•	•
Encastré	•	•	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0
Désignation Numéro d'article	SK CU4-PBR 275271000 SK CU4-PBR-C¹ 275271500 SK TU4-PBR 275281100 SK TU4-PBR-M12 275281200 SK TU4-PBR-M12 275281200						SK CU4-CA0 275 271 001	SK CU4-CAO-C¹ 275 271 501	SK TU4-CA0 275 281 101	SK TU4-CAO-C 275 281 151	SK TU4-CAO-M12 275 281 201	SK TU4-CA0-M12-C 275 281 251
9triante	municipal states	The second secon	°øda SN	PROFIB		il.	minute.		beu <sub>®</sub>	ONAO		a.

<sup>1</sup> Exécution avec des platines enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X

Remarques		Vitesse de transmission : max. 500 kbauds Profil : AC-Drive et NORD-AC Modules SK TU4 avec unité de raccordement correspondante SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C						
Description		Interface en tant que passerelle pour la connexion directe de maximum 4 appareils sur un bus de terrain de type DeviceNet®. Connexion des signaux digitaux alternativement via des connecteurs ronds M12 situés à l'avant (modules M12 uniquement).						
Nombre d'ent- rées/sorties	ontráno dinitalan	z entrees alguales		4 entrées digitales	2 sorties digitales			
Type de protection	IP20	IP20	IP55	IP66	P55	P66		
Apparent / éloigné	0	0	•	•	•	•		
Encastré	•	•	0	0	0	0		
Désignation Numéro d'article	SK CU4-DEV 275 271 002	SK CU4-DEV-C <sup>1</sup> 275 271 502	SK TU4-DEV 275 281 102	SK TU4-DEV-C 275 281 152	SK TU4-DEV-M12 275 281 202	SK TU4-DEV-M12-C 275 281 252		
	Innumur.				-	le e e e		
•stnsinsV			®J9Me	Devic				

<sup>1</sup> Exécution avec des platines enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X

Disponible en série
 O Non disponible

## Interfaces de communication Extensions Ethernet industrielles



Remarques			Vitesse de transmission : 100 Mbauds maximum,	EtherCAT : CoE, PROFINET IO : Conforme classes B et C	Vitesse de transmission :  100 Mbauds maximum, module SK CU4 Déclassement (voir fiche technique)  Modules SK TU4 avec unité de raccordement correspondante				Disponible en série     O Non disponible		
Description	Interface en tant que passerelle pour la connexion directe de maximum quatre appareils à l'Ethernet Industriel. Avec le paramétrage, un choix parmi les langages suivants est possible: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET 10. Connexion du câble de bus via RJ45 ou des connecteurs ronds M12 situés à l'avant (modules TU4 uniquement).							appareils sur un bus de terrain de type	POWERLINK, COINEXION OU CADIF DE DUS via des connecteurs ronds M12 situés à l'avant	(modules TU4 uniquement).	enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X
Nombre d'entrées/ sorties	2 entrées	digitales		8 entrées digitales	2 sorties digitales		2 entrées	digitales	8 entrées digitales	2 sorties digitales	utilisations dans
Type de protection	IP20	IP20	IP55	IP66	IP55	IP66	IP20	IP20	IP55	IP66	our des
Apparent / éloigné	0	0	•	•	•	•	0	0	•	•	uites, po
Encastré	•	•	0	0	0	0	•	•	0	0	nes end
Désignation Numéro d'article	SK CU4-ETH 275271027	SK CU4-ETH-C 275271527	SK TU4-ETH 275281132	SK TU4-ETH-C 275281182	SK TU4-ETH-M12 275281233	SK TU4-ETH-M12-C 275281283	SK CU4-POL 275271018	SK CU4-POL-C <sup>1</sup> 275 271 518	SK TU4-POL 275 281 118	SK TU4-POL-C 275 281 168	<sup>1</sup> Exécution avec des platines
	Tomas de la constantina della					-	manual.			•	
Variante		1	Etherne	ndustrial	ll			BLINK	POWE		

## Interfaces de communication et unités de raccordement

		4) 20 mA			(4) 20 mA	t) 20 mA	ent appropriée ETA-TU-BUS-C		O Non disponible		
Remarques	Signaux analogiques :	Entree / Sorue : 0(2) + 10 V ou 0(4) 20 mA		Signaux analogiques : IN:	-10 V + 10 V ou 0(4) 20 MA SORTIE:	0(2) + 10 V ou 0(4) 20 mA	l'unité de raccordement appropriée SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C		<ul> <li>Disponible en série</li> </ul>		
Description		Traitement des signaux capteur et actionneur, connexion via le bornier Connexion des signaux digitaux alternativement via des connecteurs ronds M12 situés à l'avant (modules M12 uniquement).									
Nombre d'entrées/ sorties	2² entrées numériques et 2³	entrees analogiques, 2 sorties analogiques	2 entrées numériques et 23	entrées analogiques, 1 sortie analogique	4 entrées	numériques et 2 entrées analogiques,	2 entrées numériques et 1	sortie analogique	enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X		
Apparent / éloigné Type de protection	O IP20	O IP20	O IP20	O IP20	• IP55	• IP66	• IP55	• IP66	uites, pour des		
Encastré	•	•	•	•	0	0	0	0	pua sac		
Désignation Numéro d'article	SK CU4-10E2 275271 007	SK CU4-10E2-C <sup>1</sup> 275 271 507	SK CU4-10E 275 271 006	SK CU4-10E-C <sup>1</sup> 275 271 506	SK TU4-10E 275 281 106	SK TU4-10E-C 275 281 156	SK TU4-10E-M12 275 281 206	SK TU4-10E-M12-C 275 281 256	<sup>1</sup> Exécution avec des platines e		
Variante				S/3 suc	oisnətx3						

Exécution avec des platines enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entrées digitales utilisables au choix comme entrées ou sorties digitales <sup>3</sup> Entrées analogiques utilisables au choix comme entrées ou sorties analogiques ou digitales



Description	Unité de raccordement pour les interfaces de bus ou les extensions E/S de type SK TU4 (IP55) avec interface de diagnostic RS232 (raccordement RJ12)	Unité de raccordement pour les interfaces de bus ou les extensions E/S de type SK TU4 (IP66) avec interface de diagnostic RS232 (raccordement RJ12)	Pour le montage éloigné des modules de type SK TU4 avec SK TI4-TU
Type de protection	IP55	IP66	IP66
Apparent / éloigné	•	•	•
Encastré	0	0	0
Désignation Numéro d'article	SK T4-TU-BUS 275280 000	SK TI4-TU-BUS-C 275280 500	SK TIE4-WMK-TU 275274002
otnsins√	ment	s de raccorde	sətinU 

O Non disponible

Disponible en série

95 mm

99 mm <sup>1</sup>

## Alimentation et utilisation Blocs d'alimentation de 24 V, potentiomètres et commutateurs

Remarques	Pour la connexion sur des appareils en 115 V / 230 V, y compris un convertisseur	AD pour l'évaluation d'un potentiomètre de 10 k으	Pour la connexion sur des appareils en 400 V / 500 V, y compris un convertisseur	AD pour l'évaluation d'un potentiomètre de 10 k으	Pour la connexion sur des appareils en 115 V / 230 V, y compris un convertisseur AD pour l'évaluation d'un potentiomètre de 10 K2 avec en supplément l'unité de	raccordement appropriée SK TI4-TU-NET / SK TI4-TU-NET-C	Pour la connexion sur des appareils en 400 V / 500 V, y compris un convertisseur AD pour l'évaluation d'un potentiomètre de 10 K2 avec en supplément l'unité de	raccordement appropriée SK TI4-TU-NET / SK TI4-TU-NET-C	
Description	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	
Type de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP55	IP66	IP55	IP66	
Apparent / éloigné	0	0	0	0	•	•	•	•	
Encastré	•	•	•	•	0	0	0	0	
Désignation Numéro d'article	SK CU4-24V-123-B 275 271 108	SK CU4-24V-123-B-C <sup>1</sup> 275 271 608	SK CU4-24V-140-B 275271109	SK CU4-24V-140-B-C <sup>1</sup> 275 271 609	SK TU4-24V-123-B 275 281 108	SK TU4-24V-123-B-C 275 281 158	SK TU4-24V-140-B 275 281 109	SK TU4-24V-140-B- 275 281 159	-
						ann a			
Variante				mentation	Blocs d'ali				

Exécution avec des platines enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X



Remarques	Pour la connexion sur des appareils en 115 V / 230 V, y compris un positionneur de point de consigne 0 100 % et des touches and proprie Appêt And pour CALICUE.	« MANOUL DOUTE.» - « Annel » - « MANOUL SAUCHE.» avec en supplément l'unité de raccordement appropriée SK TI4-TU-NET / SK TI4-TU-NET-C	Pour la connexion sur des appareils en 400 V / 500 V, y compris un positionneur de point de consigne 0 100 % et des touches	« WANONE DROITE » - « ARREI » - « WANCHE GAUCHE » avec en supplément l'unité de raccordement appropriée SK TI4-TU-NET / SK TI4-TU-NET-C	Unité de raccordement pour les blocs d'alimentation de type SK TU4 (IP55)	Unité de raccordement pour les blocs d'alimentation de type SK TU4 (IP66)	Pour le montage éloigné des modules de type SK TU4 avec SK TI4-TU
Description	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie: 24 V CC, 420 mA	Sortie : 24 V CC, 420 mA	Sortie : 24 V CC, 420 mA			
lype de protection	IP55	IP66	IP55	IP66	IP55	IP66	IP66
Apparent / éloigné éloigné Type de	•	•	•	•	•	•	0
Encastré	0	0	0	0	0	0	0
Désignation Numéro d'article	SK TU4-POT-123-B 275 281 110	SK TU4-P0T-123-B-C 275 281 160	SK TU4-POT-140-B 275 281 111	SK TU4-POT-140-B-C 275 281 161	SK TI4-TU-NET 275 280 100	SK TI4-TU-NET-C 275 280 600	SK TIE4-WMK-TU 275 274 002
						M	
Variante	əp əlnpo	on avec me	alimentatio nmoo	Blocs q,	Juəməl	de raccorc	sətinU

## Alimentation et utilisation, convertisseur de signaux et plus

Remarques	Commutateur : "MARCHE DROITE" - "ARRÊT" - "MARCHE GAUCHE", potentiomètre de 10 kΩ	"MARCHE DROITE" - "ARRÊT" - "MARCHE GAUCHE"	Potentiomètre 10 kΩ	Potentiomètre de 10 kΩ, autorisé pour l'utilisation ATEX zone 22 3D	Convertisseur de signaux analogiques -10 + 10 V en 0 10 V,	∠ x sur ues ue retais de miner seum. A (≤ 30 V), commande via une entrée digitale	onvertisseur de signaux analogiques -10 + 10 V auf 0 10 V, 2 x sorties de relais de l'inverseur 8 A ( $\leq$ 30 V / $\leq$ 250 V AC), commande via une entrée digitale	Pour la commande directe et l'alimentation d'un frein d'arrêt	électromécanique	Sorties de relais (NO), appropriées pour CA / CC (max. 277 V CA, 850 mA /	24 v CC +7- 23%, 630 IIIA), commissible au choix synchrolle via une entrée digitale dans chaque cas	Sorties de relais (NO), appropriées pour CA	(400 v AC + 10%, max. 300 mB), commante au choix synchrone via une entrée digitale dans chaque cas
Description	Commutateur et potentiomètre	Commutateur	Potentiomètre	Potentiomètre	pour chacun	2 DIN / relais	pour chacun 2 AIN / AOUT, 2 DIN / relais	230 V / 400 V,	max. 0,5 A	dans chaque cas	2 DIN / relais	dans chaque cas	2 DIN / relais
Type de protection	P66	P66	P66	P66	IP20	IP20	P20	IP20	P20	IP20	IP20	P20	IP20
Apparent / éloigné	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encastré	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Désignation Numéro d'article	SK CU4-POT 275271207	SK TIE4-SWT 275274701	SK TIE4-POT 275274700	SK ATX-POT 275 142 000	SK CU4-REL 275271 011	SK CU4-REL-C¹ 275271511	SK CU4-REL-POW 275 271 012	SK CU4-MBR 275271010	SK CU4-MBR-C <sup>1</sup> 275 271 510	SK CU4-SSR 275271124	SK CU4-SSR-C <sup>1</sup> 275 271 624	SK CU4-SSR -400 275271128	SK CU4-SSR-400-C <sup>1</sup> 275 271 628
Variante	ile Be	de réglaç	o stnəmè				et relais	xnengis	ssenr de	Convertis			The state of the s


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exécution avec des platines enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X



Remarques	interact of a phases of a 160 Labora LEEO VAP APA APA APA	nesistance de chalge 3 x 100 Kullin, ≤ 330 V AU / DU, ≤ 20 A	Commutateur pour déconnecter l'appareil du réseau, poignée tournante	noile avec en supplement i unite de faccoldement appropriée on 114-10- MSW / SK TI4-TU-MSW-C	Unité de raccordement pour les commutateurs de maintenance de type SK TU4 (IP55)	Unité de raccordement pour les commutateurs de maintenance de type SK TU4 (IP66)	Pour le montage éloigné des modules de type SK TU4 avec SK TI4-TU	P6X • Disponible en série O Non disponible
Rei	Č				in X	in X	Pou	appareils
Description	Module pour la	réduction de la tension	1~ 100 - 240 V / 3~ 200 - 500 V, 16 A	1~ 100 - 240 V / 3~ 200 - 500 V, 16 A				enduites, pour des utilisations dans des appareils IP6X
Type de protection	IP20	IP20	P55	P66	P55	P66	P66	our des
Apparent / éloigné Type de	0	0	•	•	•	•	0	uites, p
Encastré	•	•	0	0	0	0	0	nes end
Désignation Numéro d'article	SK CU4-PD2 275 271 026	SK CU4-PD2-C <sup>1</sup> 275 271 526	SK TU4-MSW 275 281 123	SK TU4-MSW-C 275 281 173	SK TI4-TU-MSW 275 280 200	SK TI4-TU-MSW-C 275 280 700	SK TIE4-WMK-TU 275 274 002	1 Exécution avec des platines
	munum.				1			
Variante		Commutateur			Unités de raccordement			

www.nord.com | F3018 4324 | 29

## Connexions parfaites avec les fiches système





### Fiches pour le raccord de puissance

Pour les courants nominaux jusqu'à 20 A, des fiches de différents fabricants sont disponibles pour le raccordement moteur ou réseau.

Туре	Caractéristiques	Désignation	Numéro d'article
Entrée, (puissance et tension de commande)	400 V, 16 A + 24 V, 4 A	SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX	275 274 113
Entrée, (puissance et tension de commande)	400 V, 16 A + 24 V, 10 A	SK TIE4-NQ16-K-LE	275 274 133
Entrée et sortie (puissance et tension de commande)	400 V, 32 A + 24 V, 4 A	SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA	275 274 112
Entrée et sortie (puissance et tension de commande)	400 V, 40 A + 24 V, 6 A	SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA-6mm	275 274 119
Entrée de puissance	500 V, 16 A	SK TIE4-HAN10E-M1B-LE	275 135 070
Entrée de puissance	500 V, 16 A	SK TIE4-HAN10E-M2B-LE	275 135 000
Entrée de puissance	500 V, 16 A	SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX	275 135 030
Entrée de puissance	690 V, 20 A	SK TIE4-QPD4SPM	275 274 185
Sortie de puissance	500 V, 16 A	SK TIE4-HAN10E-M2B-LA	275 135 010
Sortie de puissance	500 V, 16 A	SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX	275 135 040
Sortie moteur	500 V, 16 A	SK TIE4-HAN10E-M2B-MA	275 135 020
Sortie moteur	500 V, 16 A	SK TIE4-HANQ8-M-MA-MX	275 135 050
Entrée de puissance + sortie moteur ou de puissance	400 V, 16 A	SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA	275 274 110







#### Connectique pour le raccordement de la commande

Différents connecteurs ronds M12 sont disponibles en tant que fiches ou douilles encastrables. Les connecteurs sont prévus pour le montage dans un raccord à vis M16 de l'appareil et peuvent être ajustés tel que souhaité. Le type de protection (IP67) des fiches est uniquement valable à l'état vissé.

Les capuchons protecteurs correspondent à la couleur des corps en plastique des connecteurs.

Pour le montage avec un raccord à vis M12 et un raccord à vis M20, des réductions / extensions adaptées sont disponibles



Туре	Modèle	Désignation	Numéro d'article
Bus de système IN	Connecteur	SK TIE4-M12-SYSS	275 274 506
Bus de système OUT	Prise	SK TIE4-M12-SYSM	275 274 505
Tension d'alimentation	Connecteur	SK TIE4-M12-POW	275 274 507
Capteurs / actionneurs	Prise	SK TIE4-M12-INI	275 274 503
Capteurs / actionneurs	Connecteur	SK TIE4-M12-INP	275 274 516
Signal analogique	Prise	SK TIE4-M12-ANA	275 274 508
Interface AS	Connecteur	SK TIE4-M12-ASI	275 274 502
Interface AS – Aux	Connecteur	SK TIE4-M12-ASI-AUX	275 274 513
CANopen® / DeviceNet® IN	Connecteur	SK TIE4-M12-CAO	275 274 501
CANopen® / DeviceNet® OUT	Prise	SK TIE4-M12-CAO-OUT	275 274 515
Ethernet	Prise	SK TIE4-M12-ETH	275 274 514
PROFIBUS® (IN + OUT)	Connecteur + douille	SK TIE4-M12-PBR	275 274 500
Extension de connexion	M12 - M16	SK TIE4-M12-M16	275 274 510
Réduction de connexion	M20 - M16	SK TIE4-M20-M16	275 274 511



## Emplacements de montage pour fiches système

#### Fiche système

Les appareils offrent différents raccords à vis qui peuvent être utilisés pour le montage des passages de câbles ainsi que des fiches système. Des réductions ou des extensions à visser permettent d'adapter en supplément la section de branchement selon les besoins.

#### NORDAC BASE et NORDAC START



Emplacements des éléments optionnels (affectation de droite ou de gauche en regardant vers le ventilateur du moteur)


3 Gauche/Droite 2 x raccords à vis M25 (A/B)

4 Gauche/Droite raccord à vis M16 5 Gauche/Droite raccord à vis M16

Le montage des fiches pour le raccord de puissance est effectué aux positions 3 (droite ou gauche).



## Unité de raccordement de l'interface technologique



## Emplacements des éléments optionnels de SK TI4-TU-...

1 Raccord à vis M16
2 Raccord à vis M16
3 Raccord à vis M16
4 Raccord à vis M16
5 Gauche/Droite Raccord à vis M20











## Ne pas sous-estimer la bonne technique de raccordement

Avec les variateurs de fréquence et les démarreurs NORDAC LINK, FLEX, BASE et START, le groupe NORD DRIVESYSTEMS propose le produit adapté pour la régulation de moteur pour quasiment tous les cas d'utilisation en technique d'entraînement décentralistralisé. Les avantages tels que les câbles de moteurs courts, la compatibilité électromagnétique améliorée et l'installation indépnedante de l'armoire de commutation sont tous assurés.

Le raccordement des composants décentralisés (moteur et électronique) se fait soit via un branchement fixe, soit via des raccords vissés<sup>1</sup>, soit par le biais d'un modèle enfichable. Mais ce n'est que par le choix de la technique de raccordement enfichable que la technique d'entraînement décentralisé offre vraiment tous ses avantages:

- Branchement électrique rapide et confortable
- Réduction des erreurs de branchement
- Réduction du temps et du travail nécessaire pour l'installation lors des travaux de montage, de maintenance et de réparation
- ▶ Temps d'arrêt réduit dans le cas d'un remplacement

NORD offre un vaste éventail de câbles de raccordement et de commande.

- Les câbles de raccordement contiennent selon le modèle : des câbles destinés aux branchements (secteur ou moteur) et, le cas échéant, des câbles pour les résistances CPT ainsi que la tension de commande 24 V DC.
- Les câbles de raccordement servent exclusivement à transmettre les signaux de commande (signaux des capteurs de rotation, bus, IO).

Les câbles de raccordement et de commande sont livrés préconfectionnés. Ils sont disponibles dans différentes longueurs et peuvent, au choix, être équipés d'extrémités ouvertes ou de connecteurs enfichables. Tous les câbles<sup>2</sup> sont blindés.

- <sup>1</sup> pas chez NORDAC LINK NORDAC ON
- <sup>2</sup> à l'exception des câbles destinés à un branchement sur secteur/Daisy Chain



## Désignations des câbles préconfectionnés



#### Câbles préconfectionnés

- Câbles pour le raccordement du moteur et du variateur de fréquence
- Câbles de raccordement au réseau et de signal
- Fiches mâles et longueurs de câbles spécifiques au client

## SC H4G2.5 HQ8SMM H10E1SMF 1.5 UL Une homologation UL est réalisée si nécessaire La longueur est indiquée en mètres. M = fiche (mâle) F = connecteur (femelle)Matériau de la fiche P = plastique, M = métal **Exécution de la fiche** S = droite, A = coudée Extrémité du câble ST8 = Fiche, 8 pôles, ronde TEH = Fiche, M23, hybride HQ8 = Fiche mâle HAN Q8/0 HQ4 = Fiche mâle HAN Q4 (w/o = sans) HQ42 = Fiche mâle HAN Q4/2 (24 V CC) H10E1 = Fiche mâle HAN 10E avec 1 arceau H10E1 = Fiche mâle HAN 10E avec 2 arceaux NQ16 = Fiche mâle ronde à 6 pôles M8-A4 = Fiche mâle M8 codée A / 4 pôles 0E = Extrémité ouverte OE25A4 = Extrémité ouverte avec raccord à vis M25 / cosse A4 max. OECC = Extrémité ouverte, contact à sertir 0EFI = Extrémité ouverte, embouts isolés 0EF = Extrémité ouverte, embouts OECLA4 = Extrémité ouverte, sans raccord à vis / cosse A4 max. Deuxième extrémité de câble correspondante Section de câble max. en mm Exécution du câble : S = blindé avec conducteur de protection, Y = blindé sans conducteur de protection, G = non blindé avec conducteur de protection, X = non blindé sans conducteur de protection Nombre de torons avec section de câble max.

• Type de câble : P = puissance, S = signal, H = hybride

## Caractéristiques techniques Câble

La conception dépend des conditions environnantes et du type de pose, et doit être réalisée par le client. Toutes les options peuvent être demandées à NORD pour un projet spécifique.

Caractéristique	Standard	Options
Matériel de câblage	Cuivre	-
Type de pose	Pose fixe	-
Isolation de câble	polychlorure m de vinyle (PVC)	Polyuréthane (PUR)
Tuyau de protection	Non	Sur demande
Longueur du câble	Câbles moteur: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Câbles d'alimentation: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Câbles en série: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Câbles de codeurs: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Câble de résistance au freinage 2,0 m – 3,0 m	Sur demande

## Câble moteur



## Vue d'ensemble du produit -Câble moteur

Sont disponibles, selon le moteur, les câbles isolés suivants de raccordement au moteur.

NORDAC LINK, FLEX, BASE, START

	Puissance moteur	Puissance Numéro de matériel pour une loi moteur			
Désignation	[kW]	Certification	1,5	3	5
SC H4S2.5 HQ8SPM 0E20A4 UL	0,12 - 0,37	EU / UL	275 274 800	275 274 801	275 274 802
SC H4S2.5 HQ8SPM 0E25A4 UL	0,55 - 1,5	EU / UL	275 274 805	275 274 806	275 274 807
SC H4S2.5 HQ8SPM 0E32A4 UL	2,2 - 3,0	EU / UL	275 274 825	275 274 826	275 274 827
SC H4S2.5 HQ8SPM 0E32A5 UL	4,0	EU / UL	275 274 830	275 274 831	275 274 832
SC H4S4 HQ8SPM 0E32A6 UL	5,5 - 9,2	EU / UL	275 274 835	275 274 836	275 274 837
SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF	0,12 - 4,0	EU	275 274 810	275 274 811	275 274 812

### NORDAC ON


#### Numéro de matériel pour une longueur de [m]

Désignation	Moteur	Certification	1,5	3	5
SC H4S1 ST8SMM 0E20A4 UL	63 – 71 IE1 - IE3	EU / UL	275 274 690	275 274 691	275 274 692
SC H4S1 ST8SMM 0E20A4 UL W0B1	63 – 71 IE1 - IE3	EU / UL	275 274 617	275 274 618	275 274 619
SC H4S1 ST8SMM 0E25A4 UL	80 – 90 IE1 - IE3 71 IE5+	EU / UL	275 274 695	275 274 696	275 274 697
SC H4S1 ST8SMM 0E25A4 UL W0B1	80 – 90 IE1 - IE3 71 IE5+	EU / UL	275 274 621	275 274 622	275 274 623
SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF UL	NORD Motorstecker "MS21"	EU / UL	275 274 685	275 274 686	275 274 687
SC H4S1.5 TEH51SVM TEH51SVF MBE	2	EU / UL	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (WOB = without brake), <sup>2</sup> NORDAC *ON PURE* 

Raccordement

variateur de fréquence / démarreur moteur Raccordement au moteur Option moteur nécessaire<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Pour plus d'informations sur les options des moteurs, voir le catalogue des moteurs M7000

## Câble secteur / Câble Daisy Chain

### Vue d'ensemble du produit - Câble moteur

Les câbles secteur non isolés suivants sont disponibles. Un branchement secteur enfichable simple des variateurs de fréquence est possible avec la variante HQ4.

Dans une autre variante (HQ42), il est également possible de réaliser une alimentation 24 V DC.

#### Numéro de matériel pour une longueur de [m]

Désignation	Alimentation 24 V DC	Certification	1,5	3	5
SC P4G2.5 HQ4SPF 0E	non	EU	275 274 840	275 274 841	275 274 842
SC P4GA14 HQ4SPF 0E UL	non	UL		275 274 241	275 274 242
SC H4G4 HQ42SPF 0E	Oui	EU	275 274 845	275 274 846	275 274 847
SC H4GA12 HQ42SPF 0E UL	Oui	UL		275 274 246	275 274 247



### Cable Daisy Chain

Un câble Daisy Chain est conçu pour boucler le raccordement secteur (enfichable des deux côtés), d'un variateur de fréquence au suivant.

Sont disponibles les mêmes variantes que pour le câble secteur. Ces câbles ne sont pas non plus blindés.

#### Numéro de matériel pour une longueur de [m]

Désignation	Alimentation 24 V DC	Certification	1,5	3	5
SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF	non	EU	275 274 850	275 274 851	275 274 852
SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF UL	non	UL		275 274 251	275 274 252
SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF	Oui	EU	275 274 855	275 274 856	275 274 857
SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF UL	Oui	UL		275 274 256	275 274 257



## Câble résistance au freinage / Câble conduites de commande



## Vue d'ensemble du produit -Câble de résistance moteur

Sont disponibles les câbles blindés suivants pour le branchement d'une résistance externe au freinage

## Numéro de matériel pour une longueur de [m]

Désignation	Certification	2	3
SC P3S2.5 HQ2SPM 0E	EU	275 274 881	275 274 899
SC P3SA14 HQ2SPM OE UL	UL	275 274 280	275 274 281



### Vue d'ensemble du produit -Câbles de commande

Les câbles de commande destinés à raccorder un capteur de rotation sont généralement raccordés à l'aide de "fiches mâles M12".

Sont disponibles les solutions de système suivantes pour le branchement d'un capteur de rotation.

		Mote				Câble de commande Longueur -
Désignation	IE1-3	IE4	IE5+	Codeur <sup>1</sup>	Type de câble	Numéro d'article
SC S4Y0.25 M12-B4MM M12-A8SMF	•	0	0	IG12P - 19 651 501 IG22P - 19 651 511 IG42P - 19 651 521	HTL sans signal zéro	1,5 m - 275 274 675 3,0 m - 275 274 676 5,0 m - 275 274 677
SC S5S0.25 M12-A5SPM M12-A5SPF	О	•	0	IG22P5 - 19651910	HTL	1,5 m - 275 274 874
	О	0	•	IG62P5 - 19605002	avec impulsion zéro	3,0 m - 275 274 876 5,0 m - 275 274 877
SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF	- o	•	О	IG22P8 - 19651911	HTL avec impulsion zéro	1,5 m - 275 274 645 3,0 m - 275 274 646 5,0 m - 275 274 647

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> plus d'informations sur le capteur de rotation sont disponibles dans le catalogue moteur M7000.



#### FF

NORD Réducteurs - Bureaux commerciaux 20, allée des Erables - Bâtiment C C.S. 80004 - Villepinte 95926 ROISSY CDG Cedex 2 Tél.: + 33 (0)1 49 63 01 89 Fax: + 33 (01) 49 63 08 11 france@nord.com